



HWR-Kältespray

Art.-Nr. 5200

HWR-KÄLTESPRAY eignet sich aufgrund seiner hohen Kühlleistung für

- Diagnosearbeiten in der Elektrotechnik,
- die Montage von Bauteilen im sensiblen Toleranzbereich,
- die Entfernung von Kaugummi aus Polster und Teppichen.

HWR-KÄLTESPRAY

- kühlt bis etwa -50 °C in Sekunden,
- ist elektrisch nicht leitend,
- verhält sich neutral gegenüber Glas, Kunststoff, Gummi und Metall.



Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

Elektrotechnik: Zum Erkennen nicht einwandfrei funktionierender Bauelemente, Transistoren oder schlechten Lötstellen.

Maschinenbau: Zur Montage von Bauteilen mit geringen Toleranzen.

Teppiche / Polster: Zum Entfernen von Kaugummi kurz besprühen und anschließend die erstarrte Masse abheben.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Farbloses Aerosol.

Zusammensetzung:

Zubereitung aus Treibmittelmischungen. Frei von CKW, FCKW.